

# CONIX MONO – Elemente der Reichweite

Für Durchmesser bis zu 600 mm			
T600-H1-W-V2-L50040-G(75); isoliert und in einen anderen unbrennbaren Behälter eingefügt			
T450-N1-D-V2-L50040-G(75) isoliert und in einen anderen unbrennbaren Behälter eingefügt			
T200-P1-W-V2-L50040-O(30)			
MÜNDUNGSABSCHLÜSSE			
KI 060: Konische Mündungsabschluss	■	■	■
KI 061: Wetterhaube	■	■	■
KI 062: Regenhaube	■	■	■
LÄNGENELEMENTE			
KI 090/KI190:Längenelement mit Ablasschlaufe	■	■	■
KI 091: Längenelement (944mm)	■	■	■
KI 093: Längenelement (444mm)	■	■	■
KI 194: Längenelement (194mm)	■	■	■
KI 095: Längenausgleichselement	■ <sup>(1)</sup>	■	
INSPEKTIONSELEMENTE			
KI 072: Prüföffnung mit deckel (T600-H1-W)	■	■	■
KI 097: Messöffnung	■	■	■
KI N98: Prüföffnung mit deckel (T450-N1-D)		■	
KI P98: Prüföffnung mit deckel (T200-P1-W)	■ <sup>(1)</sup>		
ANSCHLÜSSE			
KI 066: T - Stück 80mm	■ <sup>(1)</sup>		
KI 067: T - Stück 80mm	■ <sup>(1)</sup>		
KI 070: Feuerungsanschluß 90°	■	■	■
KI 170: Feuerungsanschluß 87°	■	■	■
KI 071: Feuerungsanschluß 45°	■	■	■
BOGEN			
KI 073: Bogen 15°	■	■	■
KI 074: Bogen 30°	■	■	■
KI 075: Bogen 45°	■	■	■
KI 076: Bogen 87	■	■	■
KI 078: Bogen 90°	■	■	■
KI 017: Bogen 0-90° drehbar, ohne Dichtung		■	
KI G17: Bogen 90° mit Inspektionsöffnung	■ <sup>(1)</sup>		
SOCKELELEMENTE			
KI 077: Kondensatschale mit Ablauf	■	■	■
KI 082: Zwischenkonsole	■	■	■
ANSCHLUSSELEMENTE			
KI 009 : Anschlussübergang (KI – NI)	■	■	■
KI 024 : Anschlussübergang Di (muffe) - 60mm (glatt)	■	■	■
KI 025 : Anschlussübergang Di (muffe) - 80mm (glatt)	■	■	■
KI 026 : Anschlussübergang Di (muffe) - 100mm (glatt)	■	■	■
KI 096: Konische Erweiterung	■	■	■
KI 009 : Anschlussübergang (KI – NI)	■	■	■
ZUBEHÖR			
KI 013: Rohr mit Kondensatablauf	■	■	■
KI 019: Nebenluftvorrichtung	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
KI 033: Inspektionsdeckel für kaskadenanordnung	■	■	■

<sup>(1)</sup>: mit sylicondichtung

(n.a.): Nicht anwendbar


# CONIX MONO – Elemente der Reichweite

Für Durchmesser über 600 mm			
T600-P2-W-V2-L50040-G(75) isoliert und in einen anderen unbrennbaren Behälter eingefügt			
T450-N1-W-V2-L50040-G(75) isoliert und in einen anderen unbrennbaren Behälter eingefügt			
T200-P2-W-V2-L50040-O(30)			
<b>LÄNGENELEMENT</b>			
KI 090/KI190: Längenelement mit Ablasschlaufe	■	■	■
KI 091: Längenelement (944mm)	■	■	■
KI 093: Längenelement (444mm)	■	■	■
KI 194: Längenelement (194mm)	■	■	■
KI 095: Längenausgleichselement	■ <sup>(1)</sup>	■	
<b>INSPEKTIONSELEMENTE</b>			
KI 072: Prüföffnung mit deckel	■	■	■
KI 097: Längenelement mit Meßöffnung	■	■	■
KI N98: Prüföffnung mit deckel (T450-N1-D)		■	
KI P98: Prüföffnung mit deckel (T200-P1-W)	■ <sup>(1)</sup>		
<b>ANSCHLÜSSE</b>			
KI 170: Feuerungsanschluß 87°	■	■	■
<b>BOGEN</b>			
KI 073: Bogen 15°	■	■	■
KI 074: Bogen 30°	■	■	■
KI 042: Bogen 42°	■	■	■
KI 075: Bogen 45°	■	■	■
KI 076: Bogen 87°	■	■	■
KI 017: Bogen 0-90° drehbar, ohne dichtung		■	
KI G17: Bogen 0-90° drehbar, mit dichtung	■ <sup>(1)</sup>		
<b>SOCKELELEMENTE</b>			
KI 077: Kondensatschale mit Ablauf	■	■	■
KI 082: Zwischenkonsole	■	■	■
<b>ANSCHLUSSELEMENTE</b>			
KI 009 : Anschlussübergang (KI – NI)	■	■	■
KI 024 : Anschlussübergang Di (muffe) - 60mm (glatt)	■	■	■
KI 025 : Anschlussübergang Di (muffe) - 80mm (glatt)	■	■	■
KI 026: Anschlussübergang Di (muffe) - 100mm (glatt)	■	■	■
KI 096: Konische Erweiterung	■	■	■
<b>ZUBEHÖR</b>			
KI 013: Rohr mit Kondensatablauf	■	■	■
KI 033: Inspektionsdeckel für kaskadenanordnung	■	■	■

<sup>(1)</sup>: mit sylicondichtung

(n.a.): Nicht anwendbar

# CONIX MONO – Elemente der Reichweite



WKI\_r9; 15-03-10

04\_SU\_KI\_(D).doc